

MOLINOS DE RODILLOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Ceramic Instruments](#), [Molinos - Mezcla](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][vc_columnn_text]

Código Del Producto	01CI0968	01CI0966	01CI0967
Modelo	GR / B-MA	GR /B-REV	GR / B-TS
Descripción	<p>Panel de control con display programable para las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selección de 8 velocidades de rodillos preestablecidas de 40 a 250 RPM <ul style="list-style-type: none"> • Configuración del tiempo de trabajo • Posibilidad de realizar ciclos con marcha atrás <ul style="list-style-type: none"> • Establecer tiempos de reversión • Configuración del intervalo de tiempo entre una inversión y la otro 		<p>Panel de control con pantalla táctil programable en 4 formas diferentes de trabajar para las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de tiempos y formas de trabajo • Posibilidad de ajustar la velocidad de rotación de los rodillos de 40 a 250 RPM <ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de realizar ciclos con marcha atrás <ul style="list-style-type: none"> • Duración de la marcha inversa • Intervalo entre reversiones • Almacenamiento de 20 programas de trabajo personalizados
Fuente de alimentación	400 V trifásica 50 Hz	230 V monofásica 50/60 Hz.	230 V monofásica 50/60 Hz.
Dimensiones totales	85 x 50 x 46 cm	85 x 50 x 46 cm	85 x 50 x 46 cm
Peso neto (kg)	54 kg	54 kg	54 kg

[/vc_columnn_text][vc_columnn_text]**Archivos adjuntos**

- [Molinos De Rodillos De Tarro](#)
- [Recipiente De Porcelana](#)

[/vc_columnn_text][/vc_columnn][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO