


## MOLINOS RÁPIDOS PLANETARIOS SERIE MAG



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Ceramic Instruments](#), [Molinos - Mezcla](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MOLINO RÁPIDO CON ACCIONAMIENTO PLANETARIO, SERIE "MAG", CON 4 UNIDADES DE ROTACIÓN

Los molinos para laboratorio de la serie "MAG", utilizan un sistema rotatorio de tipo planetario en el que se pueden colocar hasta 4 recipientes de molienda, sobre una placa de apoyo que gira en sentido contrario. La energía almacenada debido a las fuerzas centrífugas que intervienen, arrastra los cuerpos para la molienda (bolas de alúmina) y obtiene un efecto de molienda excepcional.

- [MAG3000](#)
- [MAG500](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO