

MOTOR TESTIGUERA HIDRÁULICO MANUAL DE DIÁMETRO INTERIOR



Características:

- 4 HP, 3 velocidades con embrague de deslizamiento
- 300/800/1600 rpm
- Husillo 1.250 "-7 (capacidad de 6" bit)
- 13 GPM de flujo máximo

Hidráulico

Cualquiera de nuestras máquinas compite codo a codo con nuestra competencia y perfora más rápido, dura más y

proporciona un proceso de perforación más eficiente. A través de nuestros productos, nuestro objetivo es ahorrar dinero a nuestros clientes y reducir las lesiones y pérdidas relacionadas con el trabajo.

SKU: N / A | **Categorías:** [Testiguera de mano](#) |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	4250021	Any SKU / Modelo	
	4244057	Any SKU / Modelo	

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO