

## MP 120 MICROMANÓMETRO



Un Micromanómetro le permite realizar fácilmente mediciones de presión HVAC.

El Kimo MP 120 es un medidor de mano portátil adecuado para medir la presión y la velocidad del aire.

Rango de medición: presión: -1,000 a +1,000 Pa y velocidad del aire: 0 a 40 m / s

Fácil de usar

Luz de fondo ajustable

Mantener la función y los valores min-max

Autocero manual

Certificado de calibración



**SKU:** BELLMP 120 | **Categorías:** [Micromanómetros](#), [Velocidad del aire](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO