

MUESTREADOR DE UNIDADES DE DENSIDAD, CABEZAL DE ACCIONAMIENTO DE 4" (101,6 MM) - H-4203.4




Muestreador de unidad de densidad

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D2937

Para determinar la densidad del suelo in situ introduciendo un tubo de paredes delgadas en la masa del suelo para obtener una muestra inalterada de relatividad. Por lo general, se usa para verificar la ubicación del relleno compactado o para obtener muestras del fondo de excavaciones poco profundas. Cabezal de accionamiento de acero galvanizado y martillo de peso deslizante que se utiliza con tubos de accionamiento ordenados por separado. El cabezal de transmisión, de 10 libras, tiene un resorte reductor de impactos para proteger contra fallas por fatiga.

SKU: H-4203.4 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Muestra de unidad de densidad](#), [Opciones de platina](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-4203.3

Muestreador de unidad de densidad, cabezal de accionamiento de 3" (76,2 mm)

H-4203.4

Muestreador de Unidades de Densidad, Cabezal de Accionamiento de 4" (101,6 mm)

Código del Producto

H-4203.4

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO