

## MULTISCANNER® 340



**El MultiScanner® 340** localiza rápida y fácilmente los bordes de vigas y postes de madera y de metal detrás de las paredes, pisos y techos. También localiza objetivos metálicos hasta a 3 pulgadas (76 mm) de profundidad. Un interruptor de 3 modos facilita el cambio de funciones, mientras que la luz LED, el Sistema de Señalización SpotLite® y el tono de audio indican la ubicación del objetivo.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Buscadores de Bordes](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modo de StudScan localiza los bordes de vigas de madera o metal hasta 3/4 pulg. (19 mm) de profundidad
- Modo de DeepScan® duplica la profundidad de escaneo hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad
- Modo de Metal Scan detecta metal no ferroso, como tubos de cobre, hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad y metal ferroso como barras de refuerzo, hasta 3 pulg. (76 mm) de profundidad
- Detección WireWarning® indica la presencia de cableado eléctrico (AC), sin blindaje de hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad
- La luz verde "READY" indica que la calibración se ha finalizado correctamente y está listo para escaneo

## RECURSOS

[Instrucciones MS 340](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO