

MULTISCANNER® 440



El **MultiScanner® 440** localiza rápida y fácilmente vigas, metales y cableado eléctrico vivo detrás de paredes, pisos y techos. Un interruptor de 4 modos facilita el cambio de funciones, mientras que una pantalla de fácil lectura, el Sistema de Señalización en el punto de mira y el tono de audio indican la ubicación del objetivo.

SKU: N / A | **Categorías:** [Buscadores de Bordes](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modo de Escaneo de pernos, localiza los bordes de vigas de madera o de metal de hasta 3/4 pulg. (19 mm) de profundidad
- Modo de Análisis en profundidad® duplica la profundidad de escaneo hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad
- Modo de Metal Escaneo detecta metal no ferroso, como tubos de cobre, hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad y material ferroso, como barras de refuerzo, en hasta 3 pulg. (76 mm) de profundidad
- Modo de AC Scan localiza cableado eléctrico AC sin blindaje hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad
- Detección Advertencia de cable® indica la presencia de cableado eléctrico (AC), sin blindaje de hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad en los modos de Escaneo de pernos, Análisis en profundidad® y Escaneo de metal
- La tecnología TruCal® patentada calibra la densidad de cualquier pared y el icono de TruCal® indica cuando la herramienta está lista para usarse
- Indicación de Batería Baja para un rendimiento óptimo

RECURSOS

[Instrucciones MS 440](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO