

## MULTISCANNER® 460



El **MultiScanner® 460** localiza rápida y fácilmente vigas, metales y cableado eléctrico vivo detrás de paredes, pisos y techos. Un interruptor de 4 modos facilita el cambio de funciones, mientras que la pantalla retroiluminada, el Sistema de Señalización SpotLite® y el tono de audio indican la ubicación del objetivo.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Buscadores de Bordes](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modo de Escaneo de pernos, localiza los bordes de vigas de madera o de metal hasta 3/4 pulg. (19 mm) de profundidad
- Modo de DeepScan® duplica la profundidad de escaneo hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad
- Modo de Metal Scan detecta metal no ferroso, como tubos de cobre, hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad y material ferroso, como barras de refuerzo, hasta 3 pulg. (76 mm) de profundidad
- Modo de Un escaneo localiza cableado eléctrico AC sin blindaje hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad
- Detección Advertencia de cable® indica la presencia de cableado eléctrico (AC), sin blindaje de hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad en los modos de StudScan, Análisis en profundidad® y Metal Scan
- La tecnología TruCal® patentada calibra la densidad de cualquier pared, y el icono de TruCal® indica cuando la herramienta está lista para usarse
- La pantalla retroiluminada y el Sistema de Señalización SpotLite® indican la ubicación del objetivo  
Indicación de Batería Baja para un rendimiento óptimo

## RECURSOS

[Instrucciones MS 460](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO