

MULTISCANNER® 540



El **MultiScanner® 540** localiza rápida y fácilmente el centro y los bordes de vigas y postes de madera y de metal detrás de las paredes, pisos y techos. También localiza metal y cableado de corriente eléctrica alterna viva. Un interruptor de 4 modos facilita el cambio de funciones, mientras que la pantalla ultra brillante, el Sistema de Señalización SpotLite® y el tono de audio indican la ubicación del objetivo.

SKU: N / A | **Categorías:** [Buscadores de Centros](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modo de StudScan localiza el centro, los bordes y la dirección de vigas de madera o de metal hasta 3/4 pulg. (19 mm) de profundidad
- Modo de DeepScan® duplica la profundidad de escaneo hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad
- Modo de Metal Scan detecta metal no ferroso, como tubos de cobre, hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad y material ferrosol, como barras de refuerzo, hasta 3 pulg. (76 mm) de profundidad
- Modo de AC localiza cableado eléctrico AC sin blindaje hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad
- Detección de Advertencia de cable indica la presencia de cableado eléctrico (AC), sin blindaje de hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad en los modos de escaneo de pernos y Metal
- La tecnología patentada Visión central localiza el centro de las vigas en un solo paso

RECURSOS

- [Instrucciones MS 540](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO