

MULTISCANNER® 740



El **MultiScanner™ 740** localiza rápida y fácilmente vigas y postes detrás de las paredes, pisos y techos. Este dispositivo localiza metal y cables eléctricos AC activos, también. La pantalla ultra brillante, el Sistema de Señalización, en el punto de mira® y el tono de audio indican la ubicación del objetivo. El Indicador de Potencia de Señal distingue entre objetivos cerca de la superficie y aquellos en profundidad.

SKU: N / A | **Categorías:** [Buscadores de Centros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modo de Escaneo de pernos localiza el centro, los bordes y la dirección de vigas de madera o de metal hasta 3/4 pulg. (19 mm) de profundidad
- Modo de Análisis en profundidad duplica la profundidad de escaneo hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad
- Modo de Metal detecta metal no ferroso, como tubos de cobre, hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad y metal ferroso, como barras de refuerzo, hasta 3 pulg. (76 mm) de profundidad
- Modo de AC localiza cableado eléctrico AC sin blindaje hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad
- Detección Advertencia de cable® indica la presencia de cableado eléctrico (AC) sin blindaje hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad en los modos de Escaneo de pernos, Análisis en profundidad y escaneo de metales
- ACT™ (Tecnología de Corrección Automática) automáticamente corrige errores comunes como cuando el usuario inicie el escaneo sobre una viga
- El diseño original flotante mantiene el cabezal del dispositivo colocado correctamente aún en las superficies ásperas
- El marcador borrable integrado permite operación sólo con una mano

RECURSOS

[Instrucciones MS 740](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO