


## BALANZA CON ESCALA DE CÁLCULO DE PRECIOS



- La batería se puede utilizar alrededor de 480 horas después de una recarga completa.
- Función de autoprotección en caso de batería baja.
- Apagado automático para el ahorro de energía.
- Ideal para aplicaciones que incluyen necesidades informáticas de precio general para tiendas, supermercados o cualquier otro uso.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas de Minoristas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic ACS-33P

Características estándar:

- Almacenamiento y llamadas (PLU) de 99 unidades de precio.
- Las 33 teclas de memoria preestablecidas para el precio de la unidad acelerarán las transacciones de venta y eliminarán los errores de precios.
- Pantalla LCD brillante con retroiluminación verde.
- Reducción a cero / Tara / Cambio / Fijación de precios / Acumulación / 5 funciones de búsqueda directa de precios.
- La batería se puede utilizar alrededor de 480 horas después de una recarga completa.
- Función de autoprotección en caso de batería baja.
- Apagado automático para el ahorro de energía.
- Ideal para aplicaciones que incluyen necesidades informáticas de precio general para tiendas, supermercados o cualquier otro uso.

|                           |                                                               |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Numero de Modelo          | ACS-6 ACS-15                                                  | ACS-30              |
| Capacidad (kg)            | 6 15                                                          | 30                  |
| Legibilidad (g)           | 0.5/1 2021-02-01 00:00:00                                     | 2021-05-02 00:00:00 |
| Temperatura de Operación  | 50°F a 104°F / 10°C a 40°C                                    |                     |
| Calibración               | Auto calibración                                              |                     |
| Pantalla                  | Pantalla LCD con retroiluminación LED                         |                     |
| Requerimientos de Energía | Adaptador AC 110V, 220V 50/60 Hz o Baterías Recargables de 6V |                     |
| Tamaño de la Plataforma   | 320mm x 230mm                                                 |                     |
| Dimensiones (An x Al x D) | 320mm(An) x 350mm(D) x 115mm(Al)                              |                     |
| Peso Neto                 | 5 kg                                                          |                     |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Peso máximo (gramos) [6](#), [15](#), [30](#)

COTECNO