

**OHAUS EXPLORADOR BALANZA DE ALTA CAPACIDAD; 24,000G X 0.1G LEGIBILIDAD,  
220V 50 / 60HZ -HB-4508A.4F**



**SKU:** HB-4508A.4F | **Categorías:** [Balanzas ASTM de Capacidad de 9,000 a 40,000g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Ohaus Explorador Balanza de alta capacidad 12.000](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Ohaus Explorador Balanza de alta capacidad; 24,000g x 0.1g legibilidad, 220V 50 / 60Hz -HB-4508A.4F**







La serie Explorer incluye tres balanzas de precisión de alta capacidad con capacidades de hasta 35 kg. Las balanzas Explorer de alta capacidad ofrecen las mismas características intuitivas y modulares que los modelos estándar Explorer, como el sistema de calibración interna completamente automático AutoCal™, que también se puede apagar, 1 segundo de estabilización, dos sensores sin contacto para control de operación, con funciones adicionales y atributos para soportar aplicaciones de pesaje de mayor capacidad.

Las balanzas incluyen: pantalla táctil a todo color de 5.7 "(640 x 480 píxeles), que se puede quitar para ubicación remota o en columna, teclado QWERTY y teclado numérico para ingresar rápidamente datos GLP y GMP y otros datos de aplicaciones; USB estándar y RS232 y un tercer puerto opcional de RS232 o Ethernet, carcasa de fundición a presión, bandeja de acero inoxidable y cubierta reemplazable en uso, y pesaje integral debajo del gancho.

Las opciones incluyen: columna de pantalla táctil; kit de pies rodantes; batería recargable; cables y kits de interfaz. Todos los modelos incluyen:

- 0.1g de legibilidad
- Alimentación: CA y batería recargable interna
- Tamaño de la bandeja: 15.7 "x 11.8" (400 x 300 mm)

#### Accesorios

	<a href="#">HB-4506RF</a>	Kit de pies rodantes
	<a href="#">HB-4506RB</a>	Kit de batería recargable
	<a href="#">HB-5292DC</a>	Cable para extensión de pantalla, balanza Ohaus Ranger HC, 9 m
	<a href="#">HB-4506T</a>	Torre de montaje
	<a href="#">HB-5392R</a>	Cable, PC RS232 de 25 pines
	<a href="#">HB-5392C</a>	Cable, interfaz USB

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO