

## OLLAS DE FUNDICIÓN PARA COMPUESTOS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Hormigón](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñadas para la fundición de compuestos para refrentado, parafina y materiales similares, estas ollas de tienen un termostato ajustable para entregar un control automático de temperatura desde 100°F a 320°F (37.8°C a 160°C).

Incluye una tapa, una luz piloto un juego de cordón de 3-conductores aterrizado de 6" (1.8m). El interior de la olla es de aluminio forjado encamisado en un forro de metal con fibra de vidrio y aislamiento de aire, manteniendo la pérdida de calor en un mínimo.

Los elementos del calentador de repuesto están firmemente engrapados al fondo y a los lados del crisol para una distribución uniforme del calor.

Cumple normas ASTM C617; AASHTO T231.

Peso de embarque: 10-30 Lbs. (5 -14 Kg.)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO