

OSCILOSCOPIO WIFISCOPE WS4 DIFF



SKU: N / A | **Categorías:** [Tiepie](#), [WiFi Osciloscopios](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	WiFiScope WS4 DIFF-25	Any SKU / Modelo	
	WiFiScope WS4 DIFF-50	Any SKU / Modelo	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Un osciloscopio WiFi diferencial de 4 canales y 50 MHz de TiePie Engineering.

Especificaciones clave:

- Entradas diferenciales
- 12, 14, resolución de 16 bits, precisión de 0.3% DC
- Muestreo de hasta 50 MS / s, ancho de banda de 50 MHz
- 128 K Memoria de muestras por canal

[/vc_column_text][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO