

**PAPEL DE FILTRO, TAMAÑO 40 CM DE DIÁMETRO; VELOCIDAD MEDIA RÁPIDA, 235 ML/MIN. CAUDAL, 100 PK. - H-1498.615**



**Papeles de filtro para extracción por reflujo**

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D2172](#)

Papeles de filtro para usar con juegos de extracción de reflujo

**SKU:** H-1498.615 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Filtros de papel](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-1497.617**

Papel de Filtro, Tamaño 33 cm de diámetro; Velocidad muy rápida, 360 ml/min. Caudal, 50 pk.

### **H-1497.633**

Papel de filtro, tamaño 33 cm de diámetro; Velocidad muy rápida, 435 ml/min. Caudal, 100 pk.

### **H-1497.615**

Papel de filtro, tamaño 33 cm de diámetro; Velocidad rápida, 235 ml/min. Caudal, 100 pk.

### **H-1497.613**

Papel de filtro, tamaño 33 cm de diámetro; Velocidad Media, 60 ml/min. Caudal, 100 pk.

### **H-1497.627**

Papel de filtro, tamaño 33 cm de diámetro; Velocidad Media, 85 ml/min. Caudal, 100 pk.

### **H-1498.627**

Papel de filtro, tamaño 40 cm de diámetro; Velocidad Media, 85 ml/min. Caudal, 100 pk.

### **H-1498.613**

Papel de filtro, tamaño 40 cm de diámetro; Velocidad Media Rápida, 60 ml/min. Caudal, 100 pk.

### **H-1498.615**

Papel de filtro, tamaño 40 cm de diámetro; Velocidad Media Rápida, 235 ml/min. Caudal, 100 pk.

### **H-1498.617**

Papel de filtro, tamaño 40 cm de diámetro; Velocidad muy rápida, 300 ml/min. Caudal, 50 pk.

## Código del Producto

H-1498.615

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO