













## PEDESTAL BASE, ACERO INOXIDABLE 1.5"



**SKU:** HM-4199.15SSB | **Categorías:** [Accesorios del sistema triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de Productos

Imagen	Descripción
	<p>HM-4199.35SSB Solo pedestal triaxial de 35 mm, acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.14SSB Célula triaxial, solo pedestal triaxial de 1,4", acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.38SSB Solo pedestal triaxial de 38 mm, acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.15SSB Celda triaxial, solo pedestal de 1,5", acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.50SSB Solo pedestal triaxial de 50 mm, acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.20SSB Solo pedestal triaxial de 2,0", acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.70SSB Solo pedestal triaxial de 70 mm, acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.28SSB Célula triaxial, solo pedestal triaxial de 2,8", acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.100SSB Célula triaxial, solo pedestal triaxial de 100 mm, acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.40SSB Célula triaxial, solo pedestal triaxial de 4,0", acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.150SSB Celda triaxial, 150 mm, solo pedestal triaxial, acero inoxidable</p>
	<p>HM-4199.60SSB Solo pedestal triaxial de 6", acero inoxidable</p>

## **Solo pedestal triaxial, acero inoxidable**

Juego de base completo que incluye tornillos y juntas tóricas. Tamaño de pedido necesario por tamaño de muestra.

## **Literatura**

### **Manuales, hojas de datos y hojas de datos de seguridad**

[Guía de equipos triaxiales de Humboldt-LR0417](#) (Hoja de datos PDF)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO