













## PEDESTAL BASE DE 35 MM, ALUMINIO ANODIZADO



**SKU:** HM-4199.35B | **Categorías:** [Accesorios del sistema triaxial](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de productos

Imagen	Descripción
	<p>HM-4199.35B Celda triaxial, solo pedestal de base de 35 mm, aluminio anodizado</p>
	<p>HM-4199.14B Célula triaxial, solo pedestal de base de 1,4", aluminio anodizado</p>
	<p>HM-4199.38B Celda triaxial, solo pedestal de base de 38 mm, aluminio anodizado</p>
	<p>HM-4199.15B Célula triaxial, solo pedestal de base de 1,5", aluminio anodizado</p>
	<p>HM-4199.50B Celda triaxial, solo pedestal de base de 50 mm, aluminio anodizado</p>
	<p>HM-4199.20B Celda triaxial, solo pedestal de base de 2.0", aluminio anodizado</p>
	<p>HM-4199.70B Celda triaxial, solo pedestal de base de 70 mm, aluminio anodizado</p>
	<p>HM-4199.28B Celda triaxial, solo pedestal de base de 2,8", aluminio anodizado</p>
	<p>HM-4199.100B Celda triaxial, solo pedestal de base de 100 mm, aluminio anodizado</p>
	<p>HM-4199.40B Celda triaxial, solo pedestal de base de 4.0", aluminio anodizado</p>
	<p>HM-4199.150B Solo pedestal de base de 150 mm, aluminio anodizado</p>
	<p>HM-4199.60B Solo pedestal de base de 6.0", aluminio anodizado</p>

## **Solo pedestal triaxial, aluminio anodizado**

Juego de base completo que incluye tornillos y juntas tóricas. Tamaño de pedido necesario por tamaño de muestra.

## Literatura

### **Manuales, hojas de datos y hojas de datos de seguridad**

[Guía de equipos triaxiales de Humboldt-LR0417](#) (Hoja de datos PDF)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO