

## PENETRÓMETRO CON CONTROLADOR DE TEMPORIZADOR



Penetrómetro con controlador de temporizador rígido con placa base, medidor de nivel y brazo móvil del penetrómetro con liberación automática del émbolo mediante un temporizador multifuncional, rango de 0,1 segundos a 99,99 horas.

Para colocar la aguja de penetración en la muestra, se adjuntan una lámpara halógena y una lupa, ambas con brazos móviles. Se suministra con un indicador de 30 x 0,01 mm para medir la profundidad de penetración y el émbolo de 97,5 g (émbolo de 47,5 g disponible como opción 20-2080E30). Agujas de penetración, etc. no incluidas.



**SKU:** 20-2060 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL