

## PENETROMETRO DE SUELOS -H-4200



**SKU:** H-4200 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Penetrometro de bolsillo](#), [Suelos para trabajo en terreno](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para uso del personal de campo para verificar la clasificación visual de los suelos. Verifica si las paredes laterales de la excavación requieren apuntalamiento, según las clasificaciones de suelos cohesivos de OSHA. Indica consistencia, resistencia al cizallamiento y resistencia al corte no confinada aproximada. La escala de lectura directa en toneladas / pie cuadrado, o kg / cm<sup>2</sup> corresponde a la fuerza de compresión no confinada equivalente.

Rango: de 0 a 4.5 toneladas Construcción de alta calidad. Incluye estuche de transporte estilo bucle de cinturón e instrucciones de funcionamiento. No debe reemplazar las pruebas de laboratorio o el análisis de campo, ni debe usarse para producir datos de diseño de cimientos.

[tab title="Accesorios



H-4200F

Penetrómetro, Pie Adaptador de Suelo de Baja Resistencia (Diseño de Medidor de Neumáticos)

[tab title="Manuales

[H-4200\\_man\\_0210](#) (Manual del producto PDF)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO