

## PENETRÓMETRO ELÉCTRICO -H-1240.4F



**SKU:** H-1240.4F | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Penetración](#), [Penetrómetros](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T187](#), [AASHTO T49](#), [ASTM D1168](#), [ASTM D1191](#), [ASTM D1321](#), [ASTM D1403](#), [ASTM D1831](#), [ASTM D217](#), [ASTM D5](#), [ASTM D5329](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

oma nuestro penetrómetro universal H-1200 y le agrega un temporizador digital automático. El mecanismo de liberación del temporizador se puede cambiar entre segundos segundos u horas. El temporizador se puede configurar en intervalos de 1 / 10th segundo. El émbolo se libera con solo presionar un botón, y se detiene automáticamente después de la duración del tiempo preestablecido. H-1240.4F agrega un adaptador de voltaje y un interruptor interno en el mecanismo de sincronización para cambiar el ciclo a 50Hz.

El Penetrómetro Universal admite los siguientes estándares: [ASTM D5](#), [ASTM D217](#), [ASTM D1168](#), ASTM D1191, [ASTM D1321](#), [ASTM D1403](#), [ASTM D1831](#), [ASTM D5329](#), AASHTO T49, AASHTO T187

admite las siguientes normas:

[ASTM D5](#)

[ASTM D217](#)

[ASTM D1168](#)

ASTM D1191

[ASTM D1321](#)

[ASTM D1403](#)

[ASTM D1831](#)

[ASTM D5329](#)

AASHTO T49

AASHTO T187

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO