

## PENETRÓMETRO PORTÁTIL, LIGERO -H-1250



**SKU:** H-1250 | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Penetración](#), [Penetrómetros](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T187](#), [AASHTO T49](#), [ASTM D1168](#), [ASTM D1191](#), [ASTM D1321](#), [ASTM D1403](#), [ASTM D1831](#), [ASTM D1855](#), [ASTM D217](#), [ASTM D5](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Más ligero y más pequeño que H-1200 para el trabajo de campo, el micrómetro de la unidad se ajusta para una configuración precisa, así como también para un ajuste aproximado para ajustes aproximados. Solo se incluye un peso de carga adicional de 50 g con una aguja H-1280. En general, tenue. 7 "x 7" x 16 "(178 x 178 x 406 mm).

El Penetrómetro Portátil admite los siguientes estándares: [ASTM D5](#), [ASTM D217](#), [ASTM D1168](#), ASTM D1191, [ASTM D1321](#), [ASTM D1403](#), [ASTM D1831](#), ASTM D1855, AASHTO T49, AASHTO T187

- [Manuales](#)
- [Normas](#)

[H-1200\\_H-1250\\_H-1252\\_man\\_0709](#) (Manual del producto PDF)

[ASTM D5](#)

[ASTM D217](#)

[ASTM D1168](#)

ASTM D1191

[ASTM D1321](#)

[ASTM D1403](#)

[ASTM D1831](#)

ASTM D1855

AASHTO T49

AASHTO T187

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO