

PENETRÓMETRO PROCTOR DE CONCRETO



Se utiliza para determinar el tiempo de fraguado de la fracción de mortero en mezclas de concreto con asentamiento mayor que cero, mediante la prueba del mortero tamizado a partir de la mezcla.

SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón fresco y endurecido](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T197](#), [ASTM C403](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aparato consta de un penetrómetro de resorte (capacidad 100 kgf, precisión 1 kgf) y seis punteros de aguja de acero inoxidable intercambiables de 16-32-65-160-325-650 mm² de área.

El penetrómetro con mango, cilindro y émbolo de reacción de resorte, graduado de 10 N a 981 N (1 a 100 kgf).

Un anillo deslizante indica la carga alcanzada en el mango del penetrómetro.

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellPeProCon-04	B-01-03-06-300101	Penetrómetro Proctor de Concreto	55x25x7	4

Accesorios/Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
B-01-03-06-300201	Juego de agujas de penetrómetro -	-	-
B-01-03-06-300301	Estuche de transporte	55x25x7	1

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO