

## PENETRÓMETRO PROCTOR -H-4139



**SKU:** H-4139 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Penetrometro proctor](#), [Suelos para trabajo en terreno](#) | **Etiquetas:** [ASTM D1558](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Establece las relaciones de resistencia a la penetración de la humedad de los suelos de grano fino. Incluye estas agujas intercambiables (área en pulgadas cuadradas o centímetros cuadrados): 1 (6.45), 3/4 (4.84), 1/2 (3.22), 1/3 (2.15), 1/5 (1.29), 1/10 (.65), 1/20 (0.32) 1/30 (0.22cm<sup>2</sup>) y 1/40 (0.16cm<sup>2</sup>). Agujas de repuesto disponibles.

El Conjunto de Penetrómetro Proctor admite las siguientes normas: [ASTM D1558](#)

### REPUESTOS:

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4143	Set de agujas
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4143.1	Aguja de resistencia, 1 sq. In. (6.45 cm <sup>2</sup> )
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4143.75	Juego de agujas de resistencia, 3/4 pulgadas cuadradas (4.84 cm <sup>2</sup> )
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4143.50	Juego de agujas de resistencia, 1/2 pulgadas cuadradas (3.22 cm <sup>2</sup> )
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4143.33	Juego de agujas de resistencia, 1/3 pulgadas cuadradas (1.29 cm <sup>2</sup> )
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4143.20	Juego de agujas de resistencia, 1/5 pulgadas cuadradas (2.15 cm <sup>2</sup> )
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4143.10	Aguja de resistencia, 1/10 pulgadas cuadradas (0.65 cm <sup>2</sup> )
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4143.05	Aguja de resistencia, 1/20 pulgadas cuadradas (0.32 cm <sup>2</sup> )
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4143.033	Aguja de resistencia, 1/30 pulgadas cuadradas (0.22 cm <sup>2</sup> )
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4143.025	Aguja de resistencia, 1/40 pulgadas cuadradas (0.16 cm <sup>2</sup> )

[/tab]

[/tabgroup]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO