

## PENETRÓMETRO



Bastidor rígido de penetrómetro con placa base, indicador de nivel y brazo penetrómetro móvil con desbloqueo manual del émbolo. La profundidad de penetración se mide con un medidor de cuadrante de 30 x 0,01 mm. Se suministra con émbolo 97,5 g (émbolo 47,5 g disponible como opción 20-2080E30). Agujas y otros accesorios a encargar además.



**SKU:** 20-2050 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO