

PEQUEÑO HORNO DE SOBREMESA DE MUFLA, 120V 50 / 60HZ -H-30200



SKU: H-30200 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hornos mufla ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pequeño (0.07 pies cúbicos), 1500W horno de mufla de mesa tiene aislamiento de fibra cerámica, que proporciona un calentamiento más rápido y un menor consumo de energía. El elemento de calentamiento integrado en la parte superior y en ambos lados proporciona uniformidad de temperatura. Control de temperatura de punto de ajuste único digital a 1100 ° C con pantalla única que muestra la temperatura real o el punto de referencia.

La puerta desplegable funciona como un estante conveniente para cargar y descargar. Puerto de la cámara trasera para controlar las temperaturas con dispositivos de medición independientes. Enviado con el cable de alimentación.

Peso de envío. 28 libras (12.7 kg)

Temp Max.: 2012 ° F (1100 ° C)

Dimensiones de la cámara (HxWxD): 4.25 "x 5" x 6 "(108 x 127 x 152 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO