

## PERFORADORA A GASOLINA -HR-2508



**SKU:** HR-2508 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Pavimento](#), [perforación de núcleos / testigueras y brocas](#), [Taladros de núcleo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Máquina perforadora de núcleo portátil, ultra ligera, de gasolina; solo agrega gasolina y agua y comienza a perforar. Perfecto para contratistas de carreteras, puentes y cercas. Para una perforación rápida y económica "vertical u horizontal" de hormigón / asfalto y / o perforación con barrena en el suelo. Perforación para una sola persona, fácil de manejar, 22 lbs. peso total. Configuración rápida, fácil de usar, confiable. Honda 31cc, motor de gasolina de 4 tiempos, giratorio de agua de alto rendimiento, localizador de bits. Acepta hasta 6 "de diámetro.

### Especificaciones adicionales

Las características incluyen:

- Diseñado para superficies de concreto / asfalto
- Minimice el tiempo de perforación con gasolina
- Fácil de usar y rápido de configurar
- Máquina de taladro con una sola mano, de mano
- 31cc, motor a gasolina - 4 ciclos
- Capacidad de 7 "de diámetro de bit
- Perforación vertical u horizontal
- Caja de engranajes de cojinete de bolas cuádruple de alta resistencia

### Especificaciones:

Motor: 31cc, 4 ciclos

Capacidad de bits: 6 "

Capacidad de la barrena: NA

- [Especificaciones](#)
- [Accesorios](#)

### HR-2508

Motor	31cc, 4-ciclo
Capacidad de bits	6"
Capacidad de la barrena	NA

<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2510	Barra de extensión, 9 "(229 mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2514	Llave de correa, 18 "(457 mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2516	Tanque de presión de agua portátil
<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2511	Ensamblaje de Trampa de agua
<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2512	Dresser de borde de diamante
<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2513	Rueda de repuesto para Dresser de borde de diamante

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO