

PERFORADORA ELÉCTRICA 230V 50/60HZ -HR-2500.4F



SKU: HR-2500.4F | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Pavimento](#), [perforación de núcleos / testigueros y brocas](#), [Taladros de núcleo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este taladro de núcleo proporciona un sistema de perforación de perno de anclaje / vacío flexible y multiuso. Se puede utilizar para casi todas las aplicaciones que involucran ubicaciones en el piso, la pared y el techo, así como lugares difíciles de alcanzar. Incluye un motor de servicio pesado de dos velocidades (350-900 RPM), 3.5 HP 20 amperios, caja de interruptores a prueba de agua, giratoria de agua incorporada, bomba de vacío sin aceite de servicio continuo, filtro, manguera, conexiones rápidas y tiene un 12- capacidad de diámetro de la pulgada. Las ruedas de 6 "del taladro proporcionan maniobras fáciles y su base de 10" (254mm) de ancho es un anclaje de almohadilla de vacío con más de 1000 libras de fuerza de vacío que agarra sólidamente la superficie de perforación en cuestión de segundos, convirtiéndose en el soporte ideal para pisos, paredes y techos , así como, pavimento. Requiere suministro de agua, si no hay ninguno disponible, pida el tanque de presión de agua portátil HR-2516 por separado.

Especificaciones adicionales

Requiere suministro de agua, si no hay ninguno disponible, pida el tanque de presión de agua portátil HR-2516 por separado. Envío wt. 85 lbs. (38.5kg)

El paquete estándar incluye:

- Motor de taladro eléctrico de 3.5 HP Milwaukee con caja de cambios de 2 velocidades
- Giratoria de agua
- Soporte de taladro con combinación de almohadilla de vacío / base de perno de anclaje
- Ruedas de goma grandes (6 ")

Especificaciones:

Caballo de fuerza: 3.5

Motor: voltios / amperios: 115/20

Ciclo: 50/60

Capacidad de bits: 12 "

Capacidad de la barrena: NA

Dimensiones de columna: 2.5 "x 35"

Transporte del carro: 22 "

- [Especificaciones](#)
- [Accesorios](#)

HR-2500

Caballo de poder	3.5
Motor: voltios / amperios	115/20
Ciclo	50/60
Capacidad de bits	12"
Capacidad de la barrena	NA
Dimensiones de columna	2.5" x 35"
Tamaño de viaje	22"



HR-2515

Accesorio de perforación angular para HR-2500



HR-2510

Barra de extensión, 9 "(229 mm)



HR-2514

Llave de correa, 18 "(457 mm)

<input type="checkbox"/>	HR-2516	Tanque de presión de agua portátil
<input type="checkbox"/>	HR-2511	Ensamblaje de Trampa de agua
<input type="checkbox"/>	HR-2512	Dresser de borde de diamante
<input type="checkbox"/>	HR-2513	Rueda de repuesto para Dresser de borde de diamante

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO