

## PERFORADORA ENGANCHE DE REMOLQUE, 16" BIT, BROCA 8", 15HP -HR-2701



**SKU:** HR-2701 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Pavimento](#), [perforación de núcleos / testigueras y brocas](#), [Taladros de núcleo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sistema montado en enganche proporciona un sistema móvil, que proporciona una configuración y taladrado rápidos a la vez que garantiza una calidad uniforme. La configuración minimiza el tiempo requerido para hacer trabajos reduciendo los costos de trabajo.

### Las características incluyen:

- Cabeza de taladro eléctrico con inicio eléctrico de 15 HP con arranque eléctrico y capacidad de 16 "
- Perforación precisa con fácil colocación y alineación de la cabeza de perforación
- El brazo de posicionamiento gira 180 ° en semicírculo
- El brazo multi articulado permite la perforación de todos modos dentro del arco del montaje del enganche del remolque
- Sistema autónomo a gasolina: no se necesitan fuentes de alimentación adicionales
- Montaje o desmontaje fácil y en una sola persona utilizando el propio carrito de perforación de la máquina

### El paquete estándar incluye:

- Cabeza de taladro con capacidad de hasta 16 "de bits
- Soporte de montaje del receptor de posición flexible
- Broca caddy
- RPM variables (300-1500 bit RPM)
- Giratoria de agua
- Sistema estabilizador del eje de transmisión

### • [Accesorios](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2510	Barra de extensión, 9 "(229 mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2514	Llave de correa, 18 "(457 mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2516	Tanque de presión de agua portátil
<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2511	Ensamblaje de Trampa de agua
<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2512	Dresser de borde de diamante
<input checked="" type="checkbox"/>	HR-2513	Rueda de repuesto para Dresser de borde de diamante

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO