

## PERMEÁMETRO DE CAMPO NCAT (SOLO PERMEÁMETRO) -HM-9113.1



**SKU:** HM-9113.1 | **Categorías:** [Calidad de la carretera](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Pavimento](#), [Permeámetro de asfalto](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El permeámetro de campo NCAT es para aquellos que no desean comprar el kit completo o que necesitan reemplazar uno existente. Este permeámetro de campo es el mismo permeámetro utilizado en el kit HM-9113. El permeámetro HM-9113.1 se suministra en dos secciones y está hecho de plástico resistente. En uso, el material de sellado se coloca en la placa base y la unidad se asienta contra el pavimento utilizando una presión suave del pie y pesos base incluidos. Después de llenar con agua, el flujo de salida se observa usando las graduaciones claramente marcadas. El nivel más pequeño y más alto permite determinaciones rápidas en pavimentos de baja porosidad. Los niveles de mayor diámetro se utilizan para leer con precisión el flujo en pavimentos más porosos.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO