

PICNÓMETRO DE METAL ZP3030



SKU: N / A | Categorías: [Densidad](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



$$\rho = \frac{m_2 - m_1}{V_t}$$



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Picnómetro de Metal ZP3030

- Dispositivo de laboratorio para la determinación de la densidad de materiales de revestimiento y productos similares, en particular líquidos con baja y media viscosidad a la temperatura de prueba requerida en las normas.
- Fácil de manejar.
- Resultados confiables.
- Fácil de limpiar.

Versiones	Modelo	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	3030.50	Picnómetro de Metal ZP3030 con volumen de llenado 50 ml
<input checked="" type="checkbox"/>	3030.100	Picnómetro de Metal ZP3030 con volumen de llenado 100 ml
	3030.S	Picnómetro de Metal ZP3030 con volumen de llenado por requerimiento

Incluye:

- 1 picnómetro que consiste en un vaso cilíndrico con una tapa con un orificio
- 1 manual de instrucciones

- 1 certificado de fabricante
- 1 caja de almacenamiento

Opción	Modelo	Descripción
<input type="checkbox"/>	ACC602	calibración y certificación ZPM 3030 (incluye certificado de calibración)
Material de la carcasa		acero inoxidable
Tolerancia de manufactura		± 0.2 %
Tolerancia de fabricación con ACC820 opcional		± 0.1 %
Estándares		ASTM D1475, ISO 2811-1, SNV 37100 (extraído 2006), VDA 621-103 (extraído)
Garantía		2 años

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO