


PICNÓMETRO (TIPO BOTELLA)



- Vidrio Pyrex, con tapón completo es utilizado para determinar los huecos y la densidad aparente de los agregados.
- El embudo de tubo capilar y de doble filo debe pedirse por separado.

SKU: N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [EN 1097-6](#)

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|--|-----|--|-------------------|
|  | | Nombre del producto: Picnómetro (tipo de botella) Capacidad (ml): 500 Dimensiones (cm): 0 13x13x27 Peso (kg):0,7 | B-01-03-03-310101 |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normas

- EN 1097-6

Especificaciones técnicas

| Modelo | Código de Producto | Nombre del Producto | Capacidad (ml) | Dimensiones (cm) | Peso (kg) |
|----------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------|
| BellPicBo-07 | B-01-03-03-310101 | Picnómetro (tipo botella) | 500 | 13x13x27 | 0.7 |
| BellPicBo-09 | B-01-03-03-310201 | Picnómetro (tipo botella) | 1000 | 15x15x27 | 0.9 |
| BellPicBo-125 | B-01-03-03-310301 | Picnómetro (tipo botella) | 2000 | 18x18x33 | 1.25 |
| BellPicBo-135 | B-01-03-03-310401 | Picnómetro (tipo botella) | 3000 | 20x20x34 | 1.35 |
| BellPicBo-16 | B-01-03-03-310501 | Picnómetro (tipo botella) | 5000 | 25x25x40 | 1.6 |
| BellPicBoEm-02 | B-01-03-03-310601 | Embudo | — | 5,5x5,5x27 | 0.2 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO