













PIEZAS DE VASO DE FILTRACIÓN A PRESIÓN



[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Información Sobre Pedidos" tab_id="1573388597128-713f83af-8e71"][vc_wp_text]

Imagen	SKU	Nombre / Descripción
	301825	Válvula de ventilación / alivio: 7 kg / cm ² , 100 psi, macho, 304SS
	301825c	Válvula de ventilación / alivio: 7 kg / cm ² , 100 psi, macho, 304SS
	304507a	Manguera Barb (11 mm), macho, 304SS
	304508b	Manguera Barb (11 mm), hembra, 304SS
	313012	Tapón de tubo, macho, 304SS
	720002	Manómetro (2): 0-160 psi, macho
	720003	Codo, macho, hembra, 316SS
	720004	Válvula de bola, macho, hembra, 316SS
	720005	Nipple cerrado 316 SS 1/4"
	720006	Cuerpo de conexión rápida, macho, 316SS
	720007	Potencia de conexión rápida (manguera), 316SS

[vc_wp_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Aplicación / Especificación" tab_id="1573388597150-2566776e-1c49"][vc_wp_text]

Piezas opcionales y juntas tóricas



Aplicaciones

- Contiene fluidos de proceso para la filtración a través de portafiltros de membrana de presión

- Depósito para soluciones de alimentación a presión aguas arriba del soporte en línea
- Recomendado para aplicaciones de bajo pH y alto contenido de sal



La presión y la temperatura máxima de operación pueden estar limitadas por la presión máxima de la válvula de alivio de ventilación, la temperatura máxima de la junta tórica, la temperatura máxima de la falda de goma u otros factores.

Nota: las celdas no son autoclavables.[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Piezas: soportes de presión](#), [Portafiltros de presión](#), [Productos Sterlitech](#) |

VARIACIONES






Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	301825	Válvula de ventilación / alivio: 7 kg / cm ² , 100 psi, macho, 304SS	301825
	301825c	Válvula de ventilación / alivio: 7 kg / cm ² , 100 psi, macho, 304SS	301825c
	304507a	Manguera Barb (11 mm), macho, 304SS	304507a
	304508b	Manguera Barb (11 mm), hembra, 304SS	304508b
	313012	Tapón de tubo, macho, 304SS	313012







Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	720002 Manómetro (2): 0-160 psi, macho	720002	
	720003 Codo, macho, hembra, 316SS	720003	
	720004 Válvula de bola, macho, hembra, 316SS	720004	
	720005 Nipple cerrado 316 SS 1/4"	720005	
	720006 Cuerpo de conexión rápida, macho, 316SS	720006	

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	720007	Potencia de conexión rápida (manguera), 316SS	720007

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Los accesorios, válvulas, medidores y juntas tóricas están disponibles como accesorios opcionales. Si no ve las piezas del recipiente de filtración a presión que está buscando, comuníquese con nosotros para obtener piezas e información adicionales. No se pueden mostrar todas las partes del recipiente de filtración a presión.[/vc_column_text][/vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO