













PIEZAS DE VASO DE FILTRACIÓN A PRESIÓN



[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Información Sobre Pedidos" tab_id="1573388597128-713f83af-8e71"][vc_wp_text]

| Imagen | SKU | Nombre / Descripción |
|---|---------|---|
|  | 301825 | Válvula de ventilación / alivio: 7 kg / cm ² , 100 psi, macho, 304SS |
|  | 301825c | Válvula de ventilación / alivio: 7 kg / cm ² , 100 psi, macho, 304SS |
|  | 304507a | Manguera Barb (11 mm), macho, 304SS |
|  | 304508b | Manguera Barb (11 mm), hembra, 304SS |
|  | 313012 | Tapón de tubo, macho, 304SS |
|  | 720002 | Manómetro (2): 0-160 psi, macho |
|  | 720003 | Codo, macho, hembra, 316SS |
|  | 720004 | Válvula de bola, macho, hembra, 316SS |
|  | 720005 | Nipple cerrado 316 SS 1/4" |
|  | 720006 | Cuerpo de conexión rápida, macho, 316SS |
|  | 720007 | Potencia de conexión rápida (manguera), 316SS |

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Aplicación / Especificación" tab_id="1573388597150-2566776e-1c49"][vc_wp_text]

Piezas opcionales y juntas tóricas



Aplicaciones

- Contiene fluidos de proceso para la filtración a través de portafiltros de membrana de presión

- Depósito para soluciones de alimentación a presión aguas arriba del soporte en línea
- Recomendado para aplicaciones de bajo pH y alto contenido de sal













La presión y la temperatura máxima de operación pueden estar limitadas por la presión máxima de la válvula de alivio de ventilación, la temperatura máxima de la junta tórica, la temperatura máxima de la falda de goma u otros factores.


Nota: las celdas no son autoclavables.[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Piezas: soportes de presión](#), [Portafiltros de presión](#), [Productos Sterlitech](#) |

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|---|---------|---|--------------|
|  | 301825 | Válvula de ventilación / alivio: 7 kg / cm ² , 100 psi, macho, 304SS | 301825 |
|  | 301825c | Válvula de ventilación / alivio: 7 kg / cm ² , 100 psi, macho, 304SS | 301825c |
|  | 304507a | Manguera Barb (11 mm), macho, 304SS | 304507a |
|  | 304508b | Manguera Barb (11 mm), hembra, 304SS | 304508b |
|  | 313012 | Tapón de tubo, macho, 304SS | 313012 |

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|---|--|-------------|--------------|
|  | 720002 Manómetro (2): 0-160 psi, macho | 720002 | |
|  | 720003 Codo, macho, hembra, 316SS | 720003 | |
|  | 720004 Válvula de bola, macho, hembra, 316SS | 720004 | |
|  | 720005 Nipple cerrado 316 SS 1/4" | 720005 | |
|  | 720006 Cuerpo de conexión rápida, macho, 316SS | 720006 | |

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|---|--------|---|--------------|
|  | 720007 | Potencia de conexión rápida (manguera), 316SS | 720007 |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Los accesorios, válvulas, medidores y juntas tóricas están disponibles como accesorios opcionales. Si no ve las piezas del recipiente de filtración a presión que está buscando, comuníquese con nosotros para obtener piezas e información adicionales. No se pueden mostrar todas las partes del recipiente de filtración a presión.[/vc_column_text][/vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO