

## PIZETA PLASTICA 250ML-1000 ML,POLIETILENO CON VACIADOR EN LA TAPA






**SKU:** N / A | **Categorías:** [pizeta](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES






## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	BellPizPlaPolVac-1000		1000
	BellPizPlaPolVac-250		250
	BellPizPlaPolVac-500		500

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

sku	Nombre Del Producto	Capacidad (ml)	Imagen
BellPizPlaPolVac-250	Pizeta plástica 250 ml, polietileno con vaciador en la tapa	250 ml	
BellPizPlaPolVac-500	Pizeta plástica 500 ml, polietileno con vaciador en la tapa	500 ml	
BellPizPlaPolVac-1000	Pizeta plástica 1000 ml, polietileno con vaciador en la tapa	1000 ml	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO