

## PLACA CALEFACTORA BELLTRONIC



- Las placas calefactoras se producen en diferentes dimensiones bajo pedido. El controlador puede ser digital o manual.
- La temperatura de configuración se puede ajustar y monitorear digitalmente.
- Placa calefactora fabricada con chapa de hierro fundido / arenado .
- El rango de temperatura es ambiente a 350 ° C.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Secado y calificación](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones de la placa (cm)	Sistema de control	Sensibilidad (° c)	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellPlaCal-35	B-01-03-02-050101	Placa calefactora digital	30x30	Termostato digital PID	± 2	30x30x25	3.5	220 V, 50 Hz, 1 ph
BellPlaCal-55	B-01-03-02-050201	Placa calefactora digital	40x40	Termostato digital PID	± 2	40x40x25	5.5	220 V, 50 Hz, 1 ph
BellPlaCal-25	B-01-03-02-050301	Placa calefactora digital	Ø 20 (sencillo)	Termostato analógico	± 5	30x30x20	2.5	220 V, 50 Hz, 1 ph
BellPlaCal-06	B-01-03-02-050401	Placa calefactora digital	Ø 15, Ø 20 (doble)	Termostato analógico	± 5	60x30x20	6	220 V, 50 Hz, 1 ph

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO