

## PLACA CALEFACTORA DE CERÁMICA / ALUMINIO



- \* Modelo E es Electrico, Modelo D es Digital
- \* Sensor (BellPlaCalefac-400D / BellPlaCalefac-600D)
- \* Pantalla LCD (BellPlaCalefac-400D / BellPlaCalefac-600D)
- \* La calefacción puede proceder simultáneamente
- \* Placa calefactora cerrada con protección contra las llamas, calentamiento rápido y durabilidad

Modelo	BellPlaCalefac-120E	BellPlaCalefac-170E	BellPlaCalefac-190E	BellPlaCalefac-400E / D	BellPlaCalefac-600E / D
Tamaño de la placa (mm)	120 * 120	170 * 170	190 * 190	400 * 400	400 * 600
Max. Temperatura	RT-380 °C			RT-350 °C	
Material (cuerpo principal)	Aluminio		Cerámico	Aluminio	
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz				
Consumo	180W	500W	600W	2000W	3000W
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	265 * 185 * 190	280 * 210 * 150	300 * 210 * 126	450 * 470 * 220	470 * 650 * 220
Peso bruto (kg)	3	3.4	6	9.8	14.2

b

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Placa calefactora](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-400E	Tamaño de la placa (mm): 400*400mm	Any SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-400D	Tamaño de la placa (mm): 400*400mm	Any SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-600E	Tamaño de la placa (mm): 400*600mm	Any SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-600D	Tamaño de la placa (mm): 400*600mm	Any SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-120E	Tamaño de la placa (mm): 120 * 120	Any SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-170E	Tamaño de la placa (mm): 170 * 170	Any SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-190E	Tamaño de la placa (mm): 190 * 190	Any SKU / Modelo

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO