

## PLACA CALEFACTORA DE CERÁMICA



### Características:

1. Controlador PID
2. Placa calefactora de cerámica totalmente cerrada, con luz halógena, calentamiento rápido, seguro y fiable.



Modelo	BellPlaCalefacCer-300	BellPlaCalefacCe-400
Tamaño de la placa(mm)	300*200	400*280
Máxima Temperatura (°C)	450	
Material (cuerpo principal)	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias	
Fuente de alimentación (V)	220V,50/60Hz	
Consumo(W)	1800	2200
Tamaño externo(mm)	350*340*188	450*420*188
Tamaño del empaque(mm)	490*445*310	500*470*220
Peso bruto(Kg)	18	19

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Placa calefactora](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellPlaCalefacCe-400	*Tamaño de la placa: 400*280	Any SKU / Modelo
	BellPlaCalefacCer-300	*Tamaño de la placa: 300*200	Any SKU / Modelo

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Se utiliza en artículos de secado en análisis químico, determinación física, tratamiento térmico y otros experimentos de temperatura en laboratorios de empresas mineras industriales, medicina y salud, protección ambiental, bioquímica e investigación científica y laboratorios universitarios, etc.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** N/A

**Dimensiones** N/A

**SKU / Modelo**

COTECNO