

PLACA CALEFACTORA ELECTRÓNICA Y DIGITAL



Placa de calefacción electrónica (serie BellPlaCalefac-E)



Placa de calefacción digital (Serie BellPlaCalefac-D)

Características:

1. Controlador PID
2. Placa calefactora de acero laminado en frío estampada de alta calidad totalmente cerrada, sin fuego abierto
3. Tipo BellPlaCalefac-E, adopta control de temperatura eléctrico, puede ajustar la temperatura Tipo BellPlaCalefac-D, con pantalla LCD, fácil de observar y controlar la temperatura
4. Estilo de control: BellPlaCalefac-E tipo eléctrico. BellPlaCalefac-D tipo digital

Modelo	BellPlaCalefac-E400	BellPlaCalefac-E450	BellPlaCalefac-E600	BellPlaCalefac-D400	BellPlaCalefac-D450	BellPlaCalefac-D600
Tamaño de la placa(mm)	400*280	450*350	600*400	400*280	450*350	600*400
Rango de temperatura (°C)	RT+20(°C)—280					
Material (cuerpo principal)	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias					
Fuente de alimentación	220V,50/60HZ					
Consumo(W)	1500	2000	3000	1500	2000	3000
Tamaño del empaque(mm)	420*340*230	460*400*230	620*460*230	420*340*230	460*400*230	620*460*230
Peso bruto(Kg)	15	20	30	15	20	30

SKU: N / A | Categorías: [Placa calefactora](#) |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-E600	*Tamaño de la placa: 600*400	Any SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-E450	*Tamaño de la placa: 450*350	Any SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-E400	*Tamaño de la placa: 400*280	Any SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-D400	*Tamaño de la placa: 400*280	Any SKU / Modelo
	BellPlaCalefac-D450	*Tamaño de la placa: 450*350	Any SKU / Modelo

Imagen**SKU****Descripción****SKU / Modelo**

BellPlaCalefac-D600 *Tamaño de la placa: 600*400

Any SKU / Modelo

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza en artículos de secado en análisis químico, determinación física, tratamiento térmico y otros experimentos de temperatura en laboratorios de empresas mineras industriales, medicina y salud, protección ambiental, bioquímica e investigación científica y laboratorios universitarios, etc.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/A

Dimensiones N/A

SKU / Modelo

COTECNO