

PLACA DE RODAMIENTO GIRATORIA



[vc_row][vc_column][vc_column_text]Las prensas cortadoras se utilizan con frecuencia para pruebas de trituración y rotura de cubos estándar de 2 "x 2" y cilindros de 2 "x 4" de muestras de concreto o pruebas de trituración similares. Las placas de cojinete giratorio se ajustan ligeramente a la muestra para asegurar la aplicación adecuada de presión. Solo para modelos sin calefacción. Requiere escudo de seguridad.[/vc_column_text][/vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Equipos de prueba y procesamiento](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO