

PLATAFORMAS DE NÚCLEO MULTIUSO M-4



Capacidad de broca estándar de 6", 3" (de mano)
Gran versatilidad en una plataforma de peso ligero


Características y beneficios:

- Ideal para el contratista general (perforación básica) o el fontanero (perforación manual), contratista eléctrico o mecánico
- Asa deslizante reversible (para uso en el lado izquierdo o derecho)
- Columna de aluminio de alta resistencia, anodizada dura, 1-5 / 8 "x 2"
- Asa superior de transporte
- Montaje del motor de liberación rápida
- Bloqueo de carro
- Tornillos de nivelación en todas las bases del modelo.
- Opción de mano
- 4 tornillos niveladores en la base
- Peso ligero y portátil
- Las bases combinadas tienen tirantes angulares para taladrar hasta 45o
- 4 cojinetes deslizantes ajustables proporcionan una rigidez superior del carro
- Cambio rápido de vacío a base de anclaje





SKU: N / A | **Categorías:** [Plataforma Central / De Núcleo](#) |







GALERÍA DE IMÁGENES






VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|---|-------|---------------------------|--------------|
|  | 76402 | Número de catálogo: 76402 | 76402 |
|  | 76985 | Número de catálogo: 76985 | 76985 |

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|---|-------|---------------------------|--------------|
|  | 80917 | Número de catálogo: 80917 | 80917 |
|  | 87938 | Número de catálogo: 87938 | 87938 |
|  | 89951 | Número de catálogo: 89951 | 89951 |
|  | 93513 | Número de catálogo: 93513 | 93513 |
|  | 98393 | Número de catálogo: 98393 | 98393 |
|  | 98683 | Número de catálogo: 98683 | 98683 |

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|---|-------|---------------------------|--------------|
|  | 98684 | Número de catálogo: 98684 | 98684 |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO