

## PLATINA PARA CILINDROS DE 3" X 6" Y 2" X 4" EN MÁQUINA HCM-3000 - HCM-0023N



### Platinas cilíndricas

Compatible con los siguientes estándares: AASHTO T22, [ASTM C39](#)

Se utiliza cuando se prueban cilindros de hormigón de 6" (152 mm) o 4" (101 mm) de diámetro en compresión. La platina está fabricada en acero con todos los componentes chapados para resistir la corrosión.

Su platina de cojinetes tiene 6,5" (165 mm) de diámetro, está endurecida a HRC 55 o más, es plana a 0,0005" (0,02 mm), tiene círculos concéntricos trazados y está niquelada para resistir el desgaste.

Nota: Se requiere un espaciador opcional para probar cilindros de 4" (101 mm) de diámetro.

**SKU:** HCM-0023N | **Categorías:** [Humboldt](#), [Opciones de platina](#), [Placa calefactora](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HCM-0101**

Platina cilíndrica para máquinas HCM-2500, 4000 y 5000

### **HCM-0104**

Platina cilíndrica para máquina HCM-3000

### **HCM-0023L**

Platina para cilindros de 3" x 6" y 2" x 4" en máquina HCM-2500

### **HCM-0023N**

Platina para cilindros de 3" x 6" y 2" x 4" en máquina HCM-3000

### **HCM-0023**

Platina para cilindros de 3" x 6" en máquinas HCM-4000 y 5000

## Código del Producto

HCM-0023N

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO