

## POLARÍMETRO BELLPOLARIMT



### Características:

1. Función de calibración automática, para calibrar la rotación óptica a través de cinco puntos estándares
2. Control de temperatura Peltier; Rango de temperatura: 15 - 30 °C, precisión de la temperatura:  $\pm 0.3$  °C
3. Pantalla táctil de 5.6" a color para exhibición y funcionamiento, interfaz de funcionamiento de WINDOWS;
4. Rango de medición amplio: rotación óptica:  $\pm 89,99$  °, rotación óptica específica: 259 ° Z.

Modelo	BellPolarimt-810	BellPolarimt-810A	BellPolarimt-850	BellPolarimt-850A
Fuente de luz	Lámpara LED			
Rango de medición	$\pm 89.99^\circ$ , 259°Z			
Longitud de onda	589.3nm			
Precisión de lectura	0.001°			
Precisión de medición	0.02°			
Repetibilidad	0.002°			
Transmisión de la muestra	>1%			
Rango de control de temperatura				Construido en Peltier, 15 30°C, $\pm 0.3^\circ\text{C}$
Modo de prueba	Rotación óptica, rotación específica óptica, concentración, escala de azúcar Z			
Pantalla	Pantalla táctil a color de 5.6''			

Capacidad de almacenamiento de datos	1000sets	
Interfaz	RS232 o USB; Formato Excel y formato "Blue Ocean"	
Consumo de energía	250W	
Fuente de alimentación	AC220V±10% 50Hz	
Tamaño externo (W*D*H)	708*330*287mm	
Tamaño del paquete(W*D*H)	840*455*445mm	
Peso bruto	30kg	40kg
"A" en BellPolarimt-810A y BellPolarimt-850A significa calibrar automáticamente la rotación óptica.		

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Polarímetro](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellPolarimt-850A	*Rango de medición: $\pm 89.99^\circ$ , $259^\circ Z$ *Precisión de lectura: $0.001^\circ$ *Rango de control de temp.: Construido en Peltier, $15\ 30^\circ C$ , $\pm 0.3^\circ C$	Any SKU / Modelo
	BellPolarimt-850	*Rango de medición: $\pm 89.99^\circ$ , $259^\circ Z$ *Precisión de lectura: $0.001^\circ$ *Rango de control de temp.: Construido en Peltier, $15\ 30^\circ C$ , $\pm 0.3^\circ C$	Any SKU / Modelo
	BellPolarimt-810A	*Rango de medición: $\pm 89.99^\circ$ , $259^\circ Z$ *Precisión de lectura: $0.001^\circ$	Any SKU / Modelo
	BellPolarimt-810	*Rango de medición: $\pm 89.99^\circ$ , $259^\circ Z$ *Precisión de lectura: $0.001^\circ$	Any SKU / Modelo

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** N/A

**Dimensiones** N/A

**SKU / Modelo**

COTECNO