

## POLARÍMETRO DE DISCO BELLPOLIMTDISC



# COTECNO

### Características:

1. Objetivo visual
2. Medida manual
3. Fácil de operar

Modelo	BellPolimtDisc
Fuente de luz	Lámpara de sodio
Longitud de onda	589.44nm
Rango de medición	-180° ~ + 180°
Valor de división	1°
Precisión de lectura	0.05°
Factor de aumento de la lupa	4 x
Tubo de prueba	200mm,100mm
Fuente de alimentación	AC 110V/220V±10%, 50/60HZ
Tamaño externo(W*D*H)	440*110*230mm
Tamaño del paquete(W*D*H)	600*220*400mm
Peso bruto	7.6kg



### **Micro Tubo**

With sample loading capacity less than 0.8ml and length of 50mm, suitable for BK-P2S, BK-P1 automatic polarimeter.

Con capacidad de carga de muestra inferior a 0,8 ml y longitud de 50 mm.

### **Tubo calentado**

Longitud de aproximadamente 100 mm, carga de la muestra de 1,98 ml; Para longitud de 50m m, la carga de la muestra es cerca de 0.99ml, y el tipo no-corrosivo es opcional a la compra.

### **Tubo de cuarzo estándar**

El único equipo de calibración para polarímetro estándar y Brix óptico; Con un rendimiento estable, menor influencia del entorno y características fáciles de usar. La carga del tubo de cuarzo incluye  $\pm 1^\circ$ ,  $\pm 5^\circ$ ,  $\pm 7^\circ$ ,  $\pm 34^\circ$  y  $\pm 68^\circ$ , para que el cliente elija en consecuencia.

**SKU:** BellPolimtDisc | **Categorías:** [Polarímetro](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO