

## POLARÍMETRO SEMIAUTOMÁTICO BELL-POLARSEMIAUT-100



- El polarímetro semiautomático multiparamétrico está equipado con una pantalla táctil de 5,6 pulgadas.
- La fuente de luz LED prolonga eficazmente la vida útil.
- El sensor de temperatura incorporado detecta automáticamente la temperatura de la cámara de muestras.
- Longitudes de tubo seleccionables o introducción manual de los ajustes deseados.
- El retorno automático a cero simplifica los pasos de operación.
- La calibración a cero manual se utiliza para ajustar el campo visual óptico y eliminar el error de medición.
- Calibración de 1 a 3 puntos mediante pulsador, que corrige el posible error mecánico.
- La memoria ampliada almacena y recupera hasta 100 conjuntos de datos.
- Manual de funcionamiento en pantalla que muestra detalladamente los usos del polarímetro.
- La función de reinicio restablece automáticamente todos los ajustes a las opciones predeterminadas de fábrica.

**SKU:** B-01-29-0105-0200 | **Categorías:** [Polarímetro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

<b>Modelo</b>	<b>Bell-PolarSemiAut-100</b>
Código SKU	B-01-29-0105-0200
Rango de medición	$\pm 90^\circ$ , $\pm 130^\circ Z$
Resolución	0.005°
Exactitud	$\pm 0.02^\circ$ , $\pm 0.05^\circ Z$
Puntos de calibración	1~3 puntos
Fuente de luz	LED, filtro de interferencia
Longitud de onda	50.100 o 200 mm
Rango de temperatura	0 ~ 100 ° C
Precisión de temperatura	$\pm 0,5$ °C
Memoria	Almacena hasta 100 conjuntos de datos
Salida	Interfaz de comunicación USB
Monitor	5,6 pulgadas TFT LCD
Requisitos de alimentación	CA 220V/55Hz
Dimensiones	550 (L) * 300 (W) * 220 (H) mm
Peso	7,5 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO