

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE)



SKU: N / A | **Categorías:** [Tubería](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tubería de baja densidad es la opción de tubería más popular para usar en pozos de monitoreo poco profundos. El tubo de LDPE es más flexible que el HDPE y tiene menos probabilidades de desarrollar un pliegue. La diferencia de rigidez entre LDPE y HDPE no tiene un impacto significativo en el rendimiento de la bomba inercial en pozos poco profundos. La tubería de LDPE también se recomienda para usar con la línea Proactive de bombas sumergibles de 12 voltios.

Características

*Producido a partir de resinas de polietileno virgen

*Waterra no utiliza ningún producto molido en ninguno de nuestros tubos.

*No contiene estabilizadores UV *

*Las bobinas de los tubos están en bolsas de polietileno individuales y se almacenan en cajas selladas, protegidas de las fuentes de luz UV

*Las válvulas de pie Waterra están garantizadas para encajar correctamente en los tubos Waterra.

*PFAS, PFOS y PFOA gratis

* Dejar un tubo de polietileno no protegido contra rayos UV expuesto a la luz solar o una fuente de luz UV hará que el material se vuelva quebradizo. El material se fracturará muy fácilmente. Mantenga su tubo protegido de estas fuentes de luz hasta que esté listo para instalarlo en su pozo y dure muchos años.

Especificaciones de tubería

- [de flujo estándar](#)
- [De alto flujo](#)
- [De bajo flujo](#)
- [De micro flujo](#)
- [De tubería de VOC](#)

[14px]Dimensiones	[14px]ID de 5/8 "OD X 1/2"
[14px]Longitudes de bobina	[14px]100 ', 200', 500 ' ft rolls
[14px]Para usar con	[14px]D-25, D-16, SS-19, SS-16
[14px]Dimensiones Longitudes de bobina	[14px]1 "OD X 0.814" ID 100 ', 200'
[14px]Dimensiones Longitudes de bobina	[14px]1 "OD x 0.75" ID 300 '
[14px]Para usar con	[14px]D-32, SS-32
[14px]Dimensiones	[14px]0.5 "OD X 0.375" ID
[14px]Longitudes de bobina	[14px]100 ', 500'
[14px]Para usar con	[14px]D-13, SS-13
[14px]Dimensiones	[14px]ID de 0.375 "OD X 0.25"
[14px]Longitudes de bobina	[14px]100 '
[14px]Para usar con	[14px]SS-10
[14px]Dimensiones	[14px]0.25 "OD X 0.170" ID
[14px]Longitudes de bobina	[14px]-100 ', 500'

[14px]Para usar con

[14px]-Muestreo de COV
-Filtrado de muestras de bailer

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO