



PORTA FILTROS GRANDES



Diseñado para procesos impulsados por presión de filtración continua o por lotes, el diseño de estos soportes minimiza la resistencia y maximiza el flujo. Los soportes con depósitos son óptimos para filtrar pequeños lotes de líquido sin recipiente a presión separado, mientras que los soportes multimedia utilizan un sistema de sellado dual y permiten el uso de múltiples capas de medios de filtración. Los grandes portafiltros sanitarios grandes de acero inoxidable no están roscados y se pueden desmontar por completo para una limpieza más profunda.

Características:

- Disponible en acero inoxidable 304 o 316.
- Permite al usuario sellar la membrana a mano con tuercas de mariposa de apriete y bloqueo.
- Adaptable a una amplia gama de grosores de papel, hasta 3 mm.
- Puertos separados para presurizar el depósito y agregar muestra.
- Pantalla opcional de contrapresión recomendada para operaciones de llenado intermitente.

[vc_row][vc_column][vc_separator color="peacoc" style="shadow" border_width="5" el_width="80" css_animation="appear"][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Información Sobre Pedidos" tab_id="1573127202824-a4e3556b-36d9"][vc_wp_text]

Imagen	SKU	Nombre del producto	Diámetro (mm)	Tipo de material
	301500	KST 47 Soporte grande de acero inoxidable con depósito (200 ml), acero inoxidable 304	47	Acero inoxidable 304
	361600	Soporte SS con depósito: 90 mm, depósito de 750 ml, 304 SS	90	Acero inoxidable 304



Imagen	SKU	Nombre del producto	Diámetro (mm)	Tipo de material
	361700	Soporte SS con depósito: 90 mm, depósito de 750 ml, acero inoxidable 316	90	Acero inoxidable 316
	302300	Soporte de filtro grande KST 142, 142 mm, con depósito de 1.5L, acero inoxidable 304	142	Acero inoxidable 304
	17302390	KST 142mm Soporte de acero inoxidable con soporte de filtro multimedia y depósito de 1.5L, 304SS	142	Acero inoxidable 304
	302400	Soporte de filtro KST 142, 142 mm, con depósito de 1.5L, acero inoxidable 316	142	Acero inoxidable 316
	300800	Soporte de filtro grande KS 90, 90 mm, acero inoxidable 304	90	Acero inoxidable 304
	300900	Soporte de filtro grande KS 90, 90 mm, acero inoxidable 316	90	Acero inoxidable 316
	301900	KS 142 Lg. Portafiltros, 142 mm, acero inoxidable 304	142	Acero inoxidable 304
	302000	KS 142 Lg. Portafiltros, 142 mm, acero inoxidable 316	142	Acero inoxidable 316
	302500	KS 293 Lg. Portafiltros, 293 mm, acero inoxidable 304	293	Acero inoxidable 304
	302600	KS 293 Lg. Portafiltros, 293 mm, acero inoxidable 316	293	Acero inoxidable 316
	351800	KS 90 ST Lg. Soporte sanitario, 90 mm, acero inoxidable 316	90	Acero inoxidable 316
	302100	KS 142 ST Lg. Portafiltros sanitarios, 142 mm, acero inoxidable 304	142	Acero inoxidable 316
	302200	KS 142 ST Lg. Portafiltros sanitarios, 142 mm, acero inoxidable 316	142	Acero inoxidable 316
	302700	KS 293 ST, Portafiltros sanitarios, 293 mm, acero inoxidable 304	293	Acero inoxidable 304
	302800	Soporte para filtro sanitario grande KS 293 ST, acero inoxidable 316	293	Acero inoxidable 316
	301790	Soporte de sellado de presión multimedia, 90 mm	90	Acero inoxidable 304
	301990	Soporte de sellado de presión multimedia, 142 mm	142	Acero inoxidable 304
	302590	Soporte de sellado de presión multimedia, 293 mm	293	Acero inoxidable 304



- Filtración en línea de gas o líquido.
- Gases o líquidos ultra limpios o esterilizados.
- Pruebas de disminución de flujo para estudios piloto.
- Pruebas de toxicidad peligrosa y TCLP.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Especificaciones" tab_id="1564706005557-cdb89f86-c708"]

	KS 90 KS 90 ST	KS 142 KS 142 ST	KS 293 KS 293 ST	KS 90 UH	KS 142 UH	KS 293 UH	KST 47	KST 90	KST 142
Tamaño del filtro (mm)	90	142	293	90	142	293	47	90	142
Cuerpo	Acero inoxidable 304 o 316			Acero inoxidable 304			304 SS	Acero inoxidable 304 o 316	
Junta tórica y junta	Silicona y PTFE			Silicona			Silicona y PTFE		
Entrada / salida	¾" NPTF y NPTM a 3/8" manguera barb (Modelos ST: 1.5" sanitario se ajusta a una punta de manguera de 14,3 mm)		Hose "NPTF y NPTM a 5/8" manguera	¾" NPTF y NPTM con adaptador de lengüeta de manguera de 11 mm		¾" NPTF y NPTM con adaptador de lengüeta de manguera de 16 mm	¼" NPTM con adaptador de lengüeta de manguera de 11 mm	¼" NPTM con válvula de bola escalonada (7, 10,5, 13 mm) adaptador de manguera ¼" NPTM con 11 mm adaptador de manguera	
Entrada de presión máxima (psi)	99			99			71		
Diferencia de presión máxima (psi)	<42								
Área de filtración (cm2)	45.3	113	530	45.3	113	530	12.5	43	113

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Hoja de datos"

tab_id="1564711000672-064d7d91-0acf"]






[Large Stainless Steel Filter Holders KST 90 and KST 142](#)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Portafiltros de presión](#), [Portafiltros grandes](#), [Productos Sterlitech](#) |



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	17302390		17302390
	300800		300800
	300900		300900
	301500		301500
	301790		301790



Imagen

SKU

Descripción

SKU / Modelo



301900

301900



301990

301990



302000

302000



302100

302100



302200

302200



Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	302300		302300
	302400		302400
	302500		302500
	302590		302590
	302600		302600



Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	302700		302700
	302800		302800
	351800		351800
	361600		361600
	361700		361700



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los portafiltros de presión grandes son ideales para filtrar gases o líquidos (1-20 + litros). Estos portafiltros en línea de acero inoxidable están disponibles en diámetros de 47, 90, 142 y 293 mm. Los modelos con depósitos de medios también están disponibles.

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO