

## PORTABLE 4IN1 GAS DETECTOR GAS MONITOR BELL-GASDETPORT




**SKU:** B-01-62-0100-0139 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del Producto

Este producto utiliza difusión natural para detectar gas. Utiliza sensores fabricado con chips digitales de fabricantes internacionales. Tiene muy alta sensibilidad y precisión. La carcasa exterior está hecha de material industrial plástico compuesto de alta resistencia, que es impermeable, a prueba de polvo y a prueba de explosiones. El producto tiene una interfaz de comunicación, que puede almacenar y exportar datos, y es ampliamente utilizado en productos petroquímicos, industrias metalúrgicas, mineras, agrícolas, experimentales y de otro tipo.



## Parámetros de la sonda del detector

Especies de gas	Alcance	Resolución de valores	Predeterminados de energía punto de alarma
LEL	0-100% de LEL	0,1% de LEL	20% de LEL
H <sub>2</sub> S	0-100PPM	0,1 PPM	10 PPM
CO	0-1000PPM	0,1 PPM	50 PPM
O <sub>2</sub>	0-30% VOL	0,1% VOL	19,5% VOL
NO <sub>2</sub>	0-20PPM	0,1 PPM	5 PPM
CO <sub>2</sub>	0-5000PPM	1 PPM	2000 PPM
NO	0-250PPM	0,1 PPM	50 PPM
SO <sub>2</sub>	0-50PPM	0,1 PPM	5 PPM
Cl <sub>2</sub>	0-20PPM	0,1 PPM	5 PPM
NH <sub>3</sub>	0-100PPM	0,1 PPM	20 PPM
H <sub>2</sub>	0-1000PPM	0,1 PPM	50 PPM
PH <sub>3</sub>	0-20PPM	0,1 PPM	5 PPM
HCl	0-20PPM	0,1 PPM	5 PPM
ClO <sub>2</sub>	0-5PPM	0,1 PPM	5 PPM
HCN	0-50PPM	0,1 PPM	5 PPM
C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O	0-100PPM	0,1 PPM	20 PPM
O <sub>3</sub>	0-10PPM	0,01 PPM	2 PPM
CH <sub>2</sub> O	0-5PPM	0,0 PPM	2 PPM

**\*\*Si no necesita ningún producto, contáctenos para personalizarlo para ti.**

# SENSOR IOT INDUSTRIAL PROFESIONAL

## PROVEEDOR DE SOLUCIONES

Como líder en tecnología de lotes industriales de China, podemos proporcionar tú con:



### PREVENTA

Los técnicos profesionales pueden sepa lo que necesita y proporcionarle la mayor cantidad de productos y soluciones adecuados.

### I + D

Con más de 100 profesionales Personal de I + D en el hogar y en el extranjero, se puede personalizar para diferentes productos y servicios necesidades.






### PRODUCCIÓN

Producción estándar internacional línea, especificaciones uniformes, inspección estricta de la calidad, calidad es más seguro.

### POSTVENTA

servicio postventa, profesional soporte técnico para responder a su preguntas, para que seas libre de todas las preocupaciones.





### SENSORES

varios lotes industriales de gas, suelo, ambiental atmosférico sensores.

### MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Digital, analógico, Ethernet, GPRS / 4G, LOS 433M | transmisión transparente, NB-Lote y otros métodos de transmisión.



### PLATAFORMA EN LA NUBE |

Lote Industrial personalizable Universal Plataforma en la Nube.






# Cuatro métodos de alarma

www.cotecno.com



# Instrumento automotriz diseño de UI de nivel

## Pantalla súper visual



## VISUALIZACIÓN DE CURVAS EN TIEMPO REAL

Mostrar cambios en la concentración de gas  
200 mil funciones de almacenamiento y exportación de datos



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO