

PORTAFILTRO PES LF 5/5A



Características:

- La conexión de bloqueo de giro (M381450) facilita una instalación rápida y estable sin abrazadera
- La estructura PES ofrece excelente aplastamiento, alta temperatura (180 °C) resistencia y autoclavable.
- El diseño de ranura en el soporte de membrana facilita la velocidad de filtración.
- Reutilizable, amigable con la tierra y ahorre su dinero.
- Embudo graduado en incrementos de 50 ml para facilitar la medición.
- LF 3/5 se equipa con un tapón No.8 que le permite adaptarse a otros matraces receptores.
- LF 3a / 5a está disponible para adaptarse a diferentes botellas de tejido.

SKU: N / A | **Categorías:** [Portafiltros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicaciones:

- Filtración general
- Succión de residuos

Especificación

Material:

- Filtro de embudo - PES
- Base de soporte de embudo - PC
- Soporte de membrana - PP
- Capacidad del embudo: 500 ml.
- Diámetro del filtro: 47 mm.
- Área efectiva de filtración: 12.5 cm²

Portafiltros LF 5 PES



Portafiltros PES LF 5a



Información de pedido

- 197000-06 LF 5, soporte de filtro PES de 47 mm
- 197000-07 LF 5a, soporte de filtro PES de 47 mm
- 200300-36 kit de tapa PP
- 197000-56 embudo PES, 500 ml
- 197000-35 Base de soporte para PC -para LF 3/5
- 197000-38 Adaptador de botella de almacenamiento -para LF 3a / 5a
- 167110-16 Tapón de silicona (No.8) -para LF 3/5

Descargas

[Descargar PDF](#)

Videos

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO