

PORTAFILTROS DE ACERO INOXIDABLE SS



Características

- La conexión interna de bloqueo por giro (M381450) facilita una instalación rápida y estable sin abrazadera.
- Operación intuitiva por marca de graduación de anillo de 360 °.
- El embudo SS316 puede esterilizarse rápidamente con llama.
- No. 8 el tapón es un accesorio estándar.

SKU: N / A | **Categorías:** [Portafiltros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificación (167103-10)

- Capacidad del embudo: 100 ml
- Diámetro del filtro: 47 mm
- Área efectiva de filtración: 9.6 cm²

Especificación (167103-30)

- Capacidad del embudo: 300 ml
- Diámetro del filtro: 47 mm
- Área efectiva de filtración: 9.6 cm²

Especificación (167103-50)

- Capacidad del embudo: 500 ml
- Diámetro del filtro: 47 mm
- Área efectiva de filtración: 9.6 cm²

Material

- Embudo del filtro: SS316
- Base de soporte del embudo: SS316
- Soporte de membrana: SS316
- Tapa del embudo: SS316

Información de pedido

- 167103-10 SS 1, portafiltros de acero inoxidable (100 ml)
- 167103-30 SS 3, portafiltros de acero inoxidable (300 ml)
- 167103-50 SS 5, portafiltros de acero inoxidable (500 ml)
- 167103 -11 Tapa de acero inoxidable de (100 ml)
- 167103-13 Tapa de acero inoxidable de (300 ml)
- 167103-15 Tapa de acero inoxidable de (500 ml)



Descargas:

- [Descargar PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO