

## PRENSA DE HORMIGÓN PARA ENSAYOS DE COMPRESIÓN



### Código del Producto:

**UTC-4721** Marco de Carga de 2000 kN de Capacidad, ASTM

**UTC-4731** Marco de Carga de 3000 kN de Capacidad, ASTM

### Estándares:

ASTM C39; BS 1881

El marco de carga provee la estabilidad necesaria para resultados de prueba precisos y repetibles durante los años de operación. El paquete hidráulico de la máquina, unidad de control e indicador digital están posicionados en el lado derecho del marco de carga para fácil accesibilidad, aumento de la productividad, y para operaciones más seguras.

El ensamble del marco de carga consiste de lo siguiente:

- Marco de Carga
- Platina Superior con Ensamble de Asiento Esférico
- Platina Inferior
- Espaciadores
- Ensamble de Carga de Cilindros & Interruptor de Límite para Seguridad
- Puertas Delanteras y Traseras de Protección, para Seguridad

Marcos de Carga de ASTM (d\* profundidad)

Modelos	UTC-4721	UTC-4731
<b>Capacidad</b>	2000 kN	3000 kN
<b>Tipo de Marco de Carga</b>	Acero soldado	Acero soldado
<b>Dimensiones de la Platina Inferior (D)</b>	Ø 165 mm	Ø 165 mm
<b>Dimensiones de la Platina Inferior con el Ensamble de Asiento Esférico (C)</b>	Ø 165 mm	Ø 165 mm



<b>Diámetro del Pistón</b>	250 mm	300 mm
<b>Recorrido del Pistón</b>	50 mm	50 mm
<b>Apertura Máxima Vertical Entre Platinas (E)</b>	370 mm	370 mm
<b>Apertura Horizontal (B)</b>	360 mm	415 mm
<b>Dimensiones (wxlxh) (Axd*xF)</b>	440x500x970 mm	505x540x1050 mm
<b>Peso</b>	690 kg	990 kg

**Marcos de Carga de ASTM vienen con:**

- UTC-4721 : 90, 50, 2 pcs. 30 x 165 mm de diámetro
- UTC-4731 : 90, 50, 2 pcs. 30 x 165 mm de diámetro

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Concreto](#), [Prensas de hormigón](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
 A photograph of a UTEST UTC-4721 load frame. It is a tall, grey metal structure with a blue cylindrical load cell in the center. The UTEST logo is visible at the top of the frame.	UTC-4721 Marco de Carga de 2000 kN de Capacidad, ASTM	Any SKU / Modelo	
 A photograph of a UTEST UTC-4731 load frame, similar in design to the UTC-4721 but with a slightly different internal structure. It is a tall, grey metal structure with a blue cylindrical load cell in the center. The UTEST logo is visible at the top of the frame.	UTC-4731 Marco de Carga de 3000 kN de Capacidad, ASTM	Any SKU / Modelo	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO